

# E10451




帶插座連接電纜

ADOAH040MSS0010A03

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：EVC006

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



## 電氣數據

工作電壓 [V] < 250 AC / < 300 DC

## 工作條件

環境溫度 [°C] -25...90

外殼防護等級 IP 67

## 機械技術數據

尺寸 [mm] 27 x 15 x 39

材質 TPU

成型體材料 TPU

滾花螺母的材料 黃銅，鍍鎳的

## 注釋

包裝單位 1 件數

# E10451



## 帶插座連接電纜

ADOAH040MSS0010A03

### 電氣連接


電纜：10 m, PUR / PVC, 橘黃色, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0.1 mm )

### 電氣連接 - 插座

連接器：1 x M12, 角型; 編碼：A; 成型體：TPU; 鎖定：黃銅, 鍍鎳的



### 連接



BN = 芯線顏色：棕色  
BK = 黑色  
BU = 藍色