


E10459



連接電纜

VDOGH042MSS0001A04STGH040MSS

停產產品 - 存檔登錄



電氣數據

工作電壓 [V] 10...30 DC

輸出

電氣設計 PNP

工作條件

環境溫度 [°C] -25...90

外殼防護等級 IP 67

機械技術數據

材質 TPU

成型體材料 TPU

滾花螺母的材料 黃銅，鍍鎳的

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色

注釋

包裝單位 1 件數

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 旋緊扭矩: 0.5 Nm



E10459




連接電纜

VDOGH042MSS0001A04STGH040MSS

電氣連接

電纜: 1 m, PUR / PVC; 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

連接



芯線顏色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色
WH = 白色

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 旋緊扭矩: 0.5 Nm

