

E10469

帶插座連接電纜


ADOGH040VAS0010A03



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：EVC003

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



電氣數據		
工作電壓	[V]	< 250 AC / < 300 DC
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
尺寸	[mm]	15 x 15 x 42
材質		TPU
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		不鏽鋼(1.4404 / 316L)
注釋		
包裝單位		1 件數

E10469



帶插座連接電纜

ADOGH040VAS0010A03

電氣連接


電纜： 10 m, PUR / PVC, 橘黃色, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器： 1 x M12, 直型；編碼： A; 成型體： TPU; 鎖定： 不鏽鋼(1.4404 / 316L)



連接



BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色

芯線顏色：

黑色

棕色

藍色