


E10474



Y形分配器

ZDOAH040MSS0,07A02DOGH040MSS

停產產品 - 存檔登錄



電氣數據		
工作電壓	[M]	10...60 AC/DC
每個模塊/插槽最大電流負載	[A]	4
當前負載總數最大值	[A]	4
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
材質		TPU
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		黃銅, 鍍鎳的
中央分配器的端口數量		2
注釋		
包裝單位		1 件數

E10474



Y形分配器

ZDOAH040MSS0,07A02DOGH040MSS

電氣連接

電纜: 0.77 m, PUR / PVC, 黑色, \varnothing 5 mm; 2 x 0.34 mm² (32 x \varnothing 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器: 2 x M12; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 旋緊扭矩: 0.5 Nm



電氣連接 - 插頭

連接器: 2 x M12; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 旋緊扭矩: 0.5 Nm



連接

