

E10520

帶插座連接電纜


ADOGH040MSS0002A03



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：EVC001

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



電氣數據

工作電壓	[V]	< 250 AC / < 300 DC
------	-----	---------------------

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67

機械技術數據

尺寸	[mm]	15 x 15 x 43
材質		TPU
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的

注釋

包裝單位		1 件數
------	--	------

E10520



帶插座連接電纜

ADOGH040MSS0002A03

電氣連接


電纜： 2 m, PUR / PVC, 橘黃色, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器： 1 x M12, 直型; 編碼： A; 成型體： TPU; 鎖定： 黃銅, 鍍鎳的



連接



BN = 芯線顏色：棕色
BK = 黑色
BU = 藍色