

E10527




連接電纜

VDOAH042MSS00,6A03STGH030MSS

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：EVC051

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



電氣數據

工作電壓	[V]	10...30 DC
------	-----	------------

輸出

電氣設計	PNP
------	-----

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67

機械技術數據

材質	PUR
成型體材料	PUR
滾花螺母的材料	黃銅，鍍鎳的

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

E10527



連接電纜

VDOAH042MSS00,6A03STGH030MSS

電氣連接 - 插頭


連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 旋緊扭矩: 0.5 Nm



電氣連接

電纜: 0.6 m, PUR / PVC, 橘黃色, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm² (180 x Ø 0.05 mm)

連接



芯線顏色:
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 旋緊扭矩: 0.5 Nm

