


E10536



帶插座連接電纜

ADOAF030MSS0002E03


停產產品 - 存檔登錄



電氣數據		
工作電壓	[M]	< 60 AC / < 75 DC
防護等級		III
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67; (如果旋緊)
機械技術數據		
尺寸	[mm]	17 x 10 x 26
材質		TPU
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		黃銅, 鍍鎳的
注釋		
包裝單位		1 件數

電氣連接	
電纜: 2 m, PVC, 橘黃色, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm ² (42 x Ø 0.1 mm)	

電氣連接 - 插座	
連接器: 1 x M8, 角型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的	



E10536



帶插座連接電纜
ADOAF030MSS0002E03

連接



	芯線顏色：
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色