


# E10554



連接電纜

VDOAG032--S01,5A03STGH030MSS

停產產品 - 存檔登錄



|         |      |             |
|---------|------|-------------|
| 電氣數據    |      |             |
| 工作電壓    | [M]  | 10...30 DC  |
| 防護等級    |      | III         |
| 輸出      |      |             |
| 電氣設計    |      | PNP         |
| 工作條件    |      |             |
| 環境溫度    | [°C] | -25...90    |
| 外殼防護等級  |      | IP 67       |
| 機械技術數據  |      |             |
| 材質      |      | PUR         |
| 成型體材料   |      | PUR         |
| 滾花螺母的材料 |      | 黃銅, 鍍鎳的     |
| 顯示器/操作件 |      |             |
| 顯示      | 開關狀態 | 1 x LED, 黃色 |
|         | 操作   | 1 x LED, 綠色 |
| 注釋      |      |             |
| 包裝單位    |      | 1 件數        |

# E10554



## 連接電纜

VDOAG032--S01,5A03STGH030MSS

### 電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的



### 電氣連接

電纜: 1.5 m, PUR / PVC, 橘黃色, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0.1 mm)

### 連接



### 電氣連接 - Buchse



### 連接



# E10554



連接電纜

VDOAG032--S01,5A03STGH030MSS

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M8, 角型; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的