

E10561




帶插座連接電纜

ADOAH042MSS0010E03

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：E10635

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



電氣數據

工作電壓	[V]	10...30 DC
------	-----	------------

輸出

電氣設計	PNP
------	-----

工作條件

環境溫度	[°C]	-20...70
------	------	----------

外殼防護等級	IP 67
--------	-------

機械技術數據

尺寸	[mm]	29 x 15 x 44
----	------	--------------

材質	PA 6.6
----	--------

成型體材料	PA 6.6
-------	--------

滾花螺母的材料	黃銅，鍍鎳的
---------	--------

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

E10561



帶插座連接電纜

ADOAH042MSS0010E03

電氣連接


電纜：10 m, PVC, 橘黃色, Ø 4.5 mm; 照射的; 3 x 0.34 mm²

電氣連接 - 插座

連接器：1 x M12, 角型; 編碼：A; 成型體：PA 6.6; 鎖定：黃銅, 鍍鎳的



連接



BN = 芯線顏色：棕色
BK = 黑色
BU = 藍色