


E10567



連接電纜

VDOAH042MSS0001B03STGH040MSS

停產產品 - 存檔登錄



電氣數據		
工作電壓	[M]	10...30 DC
輸出		
電氣設計		PNP
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...70
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
材質		PA 6.6
成型體材料		PA 6.6
滾花螺母的材料		鋁, 黑色鋁陽極氧化處理
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
注釋		
包裝單位		1 件數

E10567



連接電纜

VDOAH042MSS0001B03STGH040MSS

電氣連接 - 插頭


連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PA 6.6; 鎖定: 鋁, 黑色鋁陽極氧化處理



電氣連接

電纜: 1 m, PUR, 黑色; 照射的: 3 x 0.34 mm²

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: PA 6.6; 鎖定: 鋁, 黑色鋁陽極氧化處理

