

# E10588

帶插座連接電纜


ADOGH050MSS0005A05



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：EVC071

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



## 電氣數據

|      |     |                   |
|------|-----|-------------------|
| 工作電壓 | [V] | < 30 AC / < 36 DC |
|------|-----|-------------------|

## 工作條件

|        |      |          |
|--------|------|----------|
| 環境溫度   | [°C] | -25...90 |
| 外殼防護等級 |      | IP 67    |

## 機械技術數據

|         |      |              |
|---------|------|--------------|
| 尺寸      | [mm] | 15 x 15 x 43 |
| 材質      |      | TPU          |
| 成型體材料   |      | TPU          |
| 滾花螺母的材料 |      | 黃銅，鍍鎳的       |

## 注釋

|      |  |      |
|------|--|------|
| 包裝單位 |  | 1 件數 |
|------|--|------|

# E10588



## 帶插座連接電纜


ADOGH050MSS0005A05

### 電氣連接

電纜： 5 m, PUR / PVC, 橘黃色, Ø 5.2 mm; 5 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm )

### 電氣連接 - 插座

連接器： 1 x M12, 直型；編碼： A; 成型體： TPU; 鎖定： 黃銅, 鍍鎳的



### 連接

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |
| 5 | GY |

|      |       |
|------|-------|
|      | 芯線顏色： |
| BK = | 黑色    |
| BN = | 棕色    |
| BU = | 藍色    |
| GY = | 灰色    |
| WH = | 白色    |