

E10600




連接電纜

VDOAF030MSS00,6A03STGF030MSS

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: E11325

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



電氣數據

工作電壓	[V]	< 60 AC/DC
防護等級		III

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 68

機械技術數據


材質		PUR
成型體材料		PUR
滾花螺母的材料		模壓鑄鋅，鍍鎳的

注釋

包裝單位		1 件數
------	--	------

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M8, 直型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 模壓鑄鋅, 鍍鎳的



E10600




連接電纜

VDOAF030MSS00,6A03STGF030MSS

電氣連接

電纜: 0.6 m, PUR / PVC; 3 x 0.25 mm² (128 x Ø 0.05 mm)

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M8, 角型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 模壓鑄鋅, 鍍鎳的

