


E10617



連接電纜

VDOAF032ZDS00,6A03STGH030ZDS

停產產品 - 存檔登錄



電氣數據

工作電壓	[V]	10...30 DC
防護等級		III

輸出

電氣設計	PNP
------	-----

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 68

機械技術數據

尺寸	[mm]	15 x 15 x 46
材質		PUR
成型體材料		PUR
滾花螺母的材料		模壓鑄鋅，鍍鎳的

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

E10617



連接電纜

VDOAF032ZDS00,6A03STGH030ZDS

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 模壓鑄鋅, 鍍鎳的




電氣連接

電纜: 0.6 m, PUR / PVC; 3 x 0.34 mm² (182 x Ø 0.05 mm)

連接



電氣連接 - Buchse



連接



E10617



連接電纜

VDOAF032ZDS00,6A03STGH030ZDS

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M8, 角型; 成型體: PUR; 鎖定: 模壓鑄鋅, 鍍鎳的