

E10627



帶插座連接電纜

ADOGH050MSS0005E05

停產產品 - 存檔登錄



電氣數據

工作電壓 [V] < 30 AC / < 36 DC

工作條件

環境溫度 [°C] -25...90

外殼防護等級 IP 67

機械技術數據

尺寸 [mm] 15 x 15 x 43

材質 TPU

成型體材料 TPU

滾花螺母的材料 黃銅，鍍鎳的

注釋


包裝單位 1 件數

電氣連接

電纜: 5 m, PVC, 橘黃色, Ø 5.7 mm; 5 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的




E10627



帶插座連接電纜

ADOGH050MSS0005E05

連接



	芯線顏色：
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
GY =	灰色
WH =	白色