

E10655




連接電纜

VDOAH042MSS0001A03STGH030MSS

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：EVC052

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



電氣數據

工作電壓 [M] 10...30 DC

工作條件

環境溫度 [°C] -25...90

外殼防護等級 IP 67

機械技術數據

材質 PUR

成型體材料 PUR

滾花螺母的材料 黃銅，鍍鎳的

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色

注釋

包裝單位 1 件數

E10655



連接電纜

VDOAH042MSS0001A03STGH030MSS

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 旋緊扭矩: 0.5 Nm



電氣連接

電纜: 1 m, PUR / PVC, 橘黃色, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 旋緊扭矩: 0.5 Nm

