


E10656



連接電纜

VDOAH042MSS01,5A03STGH030MSS

停產產品 - 存檔登錄



電氣數據

工作電壓	[M]	10...30 DC
------	-----	------------

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67

機械技術數據

材質	PUR
成型體材料	PUR
滾花螺母的材料	黃銅，鍍鎳的

顯示器/操作件


顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接 - 插頭

連接器：1 x M12, 直型；編碼：A；成型體：PUR；鎖定：黃銅，鍍鎳的；旋緊扭矩：0.5 Nm



E10656




連接電纜

VDOAH042MSS01,5A03STGH030MSS

電氣連接

電纜: 1.5 m, PUR / PVC, 橘黃色, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 旋緊扭矩: 0.5 Nm

