


E10672



閥門插頭的連接電纜

VVSAC041--S0001B03STGH040MSS

停產產品 - 存檔登錄



1 灰色

電氣數據

工作電壓 [M] < 24 AC/DC

工作條件

環境溫度 [°C] -25...90

外殼防護等級 IP 65

機械技術數據

材質 TPU

成型體材料 TPU

滾花螺母的材料 黃銅, 鍍鎳的

顯示器/操作件

顯示 開關狀態 1 x LED, 黃色

注釋

包裝單位 1 件數

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的



E10672




閥門插頭的連接電纜

VVSAC041--S0001B03STGH040MSS

電氣連接

電纜: 1 m, PUR; 3 x 0.34 mm²

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x 閥門型號A DIN, 角型; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的

