


E10673



閥門插頭的連接電纜

VVSAC040MSS0001B03STGH040MSS

停產產品 - 存檔登錄



1 灰色

應用

設計

具放大器

電氣數據

工作電壓

[V]

12...40 DC

工作條件

環境溫度

[°C]

-25...90

外殼防護等級

IP 65

機械技術數據

材質

TPU

成型體材料

TPU

滾花螺母的材料

黃銅，鍍鎳的

注釋

包裝單位

1 件數

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的



E10673




閥門插頭的連接電纜

VVSAC040MSS0001B03STGH040MSS

電氣連接

電纜: 1 m, PUR; 3 x 0.5 mm²

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x 閥門型號A DIN, 角型; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的

