

E10678




閥門插頭的連接電纜

VVSAC041--S0001B03STGH040MSS

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：E11438

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



1 黑色

電氣數據

工作電壓 [V] < 24 AC/DC

工作條件

環境溫度 [°C] -25...90

外殼防護等級 IP 65

機械技術數據

材質 TPU
成型體材料 TPU
滾花螺母的材料 黃銅，鍍鎳的

顯示器/操作件

顯示 開關狀態 1 x LED, 黃色

注釋

包裝單位 1 件數



閥門插頭的連接電纜

VVSAC041--S0001B03STGH040MSS

電氣連接 - 插頭


連接器：1 x M12, 直型；編碼：A；成型體：TPU；鎖定：黃銅，鍍鎳的



電氣連接

電纜：1 m, PUR; 3 x 0.34 mm²

連接



電氣連接 - 插座

連接器：1 x 閥門型號A DIN, 角型；成型體：TPU；鎖定：黃銅，鍍鎳的

