


E10711

中央分配器

ZDO4H045MSS0025A07



停產產品 - 存檔登錄



應用

特殊的性能	無矽樹脂；無滷素；鍍金接點
無矽樹脂	是

電氣數據

工作電壓	[V]	10...30 DC
防護等級		II
每個模塊/插槽最大電流負載	[A]	4
當前負載總數最大值	[A]	12

工作條件

環境溫度	[°C]	-15...80
外殼防護等級		IP 67

機械技術數據

尺寸	[mm]	18 x 54 x 82
材質		TPU
成型體材料		TPU
中央分配器的端口數量		4
連接器型號		M12

E10711



中央分配器

ZDO4H045MSS0025A07

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	4 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色

注釋


包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接


電纜: 25 m, PUR, 無滷素; 4 x 0.34 mm² + 3 x 0.75 mm²

電氣連接 - 插槽

連接器: 4 x M12; 編碼: A; 成型體: TPU; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.5 Nm



連接



BN =
BU =
GN =
GN/YE =
GY =
WH =
YE =

芯線顏色:
棕色
藍色
綠色
綠色/黃色
灰色
白色
黃色