

E10718

帶插座連接電纜


ADOAH042VAS0005A04



停產產品 - 存檔登錄

替代產品: EVC008

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



電氣數據

工作電壓 [V] 10...30 DC

輸出

電氣設計 PNP

工作條件

環境溫度 [°C] -25...90

外殼防護等級 IP 68

機械技術數據

尺寸 [mm] 36 x 15 x 26

材質 PUR

成型體材料 PUR

滾花螺母的材料 不鏽鋼(1.4305/303)

顯示器/操作件

顯示 開關狀態 1 x LED, 黃色
操作 1 x LED, 綠色

注釋

包裝單位 1 件數

E10718



帶插座連接電纜


ADOAH042VAS0005A04

電氣連接


電纜: 5 m, PUR / PVC, 黑色, Ø 4.5 mm; 4 x 0.34 mm² (182 x Ø 0.05 mm)

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 不鏽鋼(1.4305/303)



連接



芯線顏色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色
WH = 白色