

E10727




帶插座連接電纜

ADOAH040VAS0002A03

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：EVC004

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



電氣數據

工作電壓	[M]	< 60 AC/DC
------	-----	------------

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 68

機械技術數據

材質	PUR
成型體材料	PUR
滾花螺母的材料	不鏽鋼(1.4305/303)

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

電纜：5 m, PVC, 黑色, Ø 4.5 mm; 3 x 0.34 mm² (182 x Ø 0.05 mm)

電氣連接 - 插座

連接器：1 x M12, 角型; 編碼：A; 成型體：PUR; 鎖定：不鏽鋼(1.4305/303)



E10727



帶插座連接電纜
ADOAH040VAS0002A03

連接



	芯線顏色：
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色