


# E10728



帶插座連接電纜

ADOAF032VAS0005A03

停產產品 - 存檔登錄



## 電氣數據

|      |     |            |
|------|-----|------------|
| 工作電壓 | [V] | 10...30 DC |
| 防護等級 |     | III        |

## 工作條件

|        |      |          |
|--------|------|----------|
| 環境溫度   | [°C] | -25...90 |
| 外殼防護等級 |      | IP 67    |

## 機械技術數據

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 材質      | PUR             |
| 成型體材料   | PUR             |
| 滾花螺母的材料 | 不鏽鋼(1.4305/303) |

## 顯示器/操作件

|    |      |             |
|----|------|-------------|
| 顯示 | 開關狀態 | 1 x LED, 黃色 |
|    | 操作   | 1 x LED, 綠色 |

## 注釋

|      |      |
|------|------|
| 包裝單位 | 1 件數 |
|------|------|

# E10728



帶插座連接電纜


ADOAF032VAS0005A03

## 電氣連接


電纜: 5 m, PUR / PVC, 黑色, Ø 4.5 mm; 3 x 0.25 mm<sup>2</sup> (128 x Ø 0.05 mm)

## 電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M8, 角型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 不鏽鋼(1.4305/303)



## 連接



芯線顏色:  
BK = 黑色  
BN = 棕色  
BU = 藍色