

E10774




可接線插孔

SDOAH040PLSFKPG

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: E11509 或者 E11658

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



電氣數據

工作電壓 [V] < 125 AC / < 150 DC

工作條件

環境溫度 [°C] -40...85

外殼防護等級 IP 67

機械技術數據

尺寸 [mm] 35 x 20 x 30

材質 PBT

成型體材料 PBT

滾花螺母的材料 PA

注釋

包裝單位 1 件數

E10774



可接線插孔

SDOAH040PLSFKPG

電氣連接

接線端子座: ...0.75 mm²; 電纜護套: Ø 6...8 mm

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: PBT; 鎖定: PA



連接

