


E10778



連接電纜

VDOAH040ZDS0003A03STGH040ZDS

停產產品 - 存檔登錄



電氣數據

工作電壓	[V]	< 250 AC/DC
------	-----	-------------

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 68

機械技術數據


材質	PUR
成型體材料	PUR
滾花螺母的材料	ZnAl/Ni

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接 - 插頭

連接器：1 x M12, 直型；編碼：A；成型體：PUR；鎖定：ZnAl/Ni



E10778




連接電纜

VDOAH040ZDS0003A03STGH040ZDS

電氣連接

電纜: 3 m, PUR / PVC, 黑色; 4 x 0.34 mm² (182 x Ø 0.05 mm)

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: ZnAl/Ni

