


E10787



帶插座連接電纜

ADOAF030MSS0005E03

停產產品 - 存檔登錄



電氣數據

工作電壓	[M]	< 60 AC / < 75 DC
防護等級		III

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67

機械技術數據

材質	TPU
成型體材料	TPU
滾花螺母的材料	黃銅，鍍鎳的

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

電纜：5 m, PVC, 橘黃色, Ø 4.5 mm; 3 x 0.25 mm² (128 x Ø 0.05 mm)

電氣連接 - 插座

連接器：1 x M8, 角型；編碼：A；成型體：TPU；鎖定：黃銅，鍍鎳的




E10787



帶插座連接電纜

ADOAF030MSS0005E03

連接



BK = 芯線顏色：
BN = 黑色
BU = 棕色
 藍色