


E10789



可接線插孔

SDOGA030MSSFKPG

停產產品 - 存檔登錄



電氣數據

工作電壓 [V] < 250 AC

工作條件

環境溫度 [°C] -25...90

外殼防護等級 IP 67

機械技術數據

重量 [g] 25

尺寸 [mm] 20 x 20 x 52.5

材質 PA

成型體材料 PA

滾花螺母的材料 黃銅, 鍍鎳的

注釋


包裝單位 1 件數

電氣連接

接線端子座: ...0.75 mm²

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x 1/2", 直型; 編碼: C; 成型體: PA; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的



E10789

可接線插孔

SDOGA030MSSFKPG



連接

