


E10801

帶插座連接電纜

ADOGH040VAS0020E04



停產產品 - 存檔登錄



應用

特殊的性能	鍍金接點
-------	------

電氣數據

工作電壓	[M]	< 250 AC / < 300 DC
------	-----	---------------------

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...70
外殼防護等級		IP 67

機械技術數據

尺寸	[mm]	15 x 15 x 42
材質		TPU
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		不鏽鋼(1.4404 / 316L)

注釋

包裝單位		1 件數
------	--	------

E10801



帶插座連接電纜

ADOGH040VAS0020E04

電氣連接


電纜： 20 m, PVC, 橘黃色; 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器： 1 x M12, 直型; 編碼： A; 成型體： TPU; 鎖定： 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點： 鍍金的



連接



芯線顏色：

BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
GY =	灰色