

E10805




可接線插孔

SDOAJ040PLSFKPG

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：E10013

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



應用

特殊的性能

鍍金接點

電氣數據

工作電壓

[V]

< 250 AC/DC

工作條件

環境溫度

[°C]

-40...85

外殼防護等級

IP 65

機械技術數據

尺寸

[mm]

43 x 25 x 36

材質

PBT

成型體材料

PBT

滾花螺母的材料

ULTRAMID

注釋

包裝單位

1 件數

E10805



可接線插孔

SDOAJ040PLSFKPG

電氣連接

接線端子座: ...0.75 mm²; 電纜插接式接頭: PG 9

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M18, 角型; 編碼: A; 成型體: PBT; 鎖定: ULTRAMID; 觸頭 接點: 鍍金的



連接

