
E10813

帶插座連接電纜

ADOAF032VAS0010A03

停產產品 - 存檔登録



電氣數據		
工作電壓	[V]	10...30 DC
防護等級		III
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
材質		PUR
成型體材料		PUR
滾花螺母的材料		不鏽鋼(1.4305/303)
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
注釋		
包裝單位		1 件數

E10813

帶插座連接電纜


ADOAF032VAS0010A03

電氣連接


電纜: 10 m, PUR / PVC, 黑色, Ø 4.5 mm; 3 x 0.25 mm² (128 x Ø 0.05 mm)

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M8, 角型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 不鏽鋼(1.4305/303)



連接



芯線顏色 :

BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色