


E10817



閥門插頭的連接電纜

VVDAA041--S00,3A03STAH030VAS



應用		
特殊的性能		無滴素
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 24 AC/DC
過壓保護		是; (VDR)
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
重量	[g]	62.55
尺寸	[mm]	30 x 15 x 39
材質		TPU
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		不鏽鋼(1.4404 / 316L)
顯示器/操作件		
顯示	操作	1 x LED, 黃色

E10817



閥門插頭的連接電纜

VVDAA041--S00,3A03STAH030VAS

附件

供貨範圍

螺栓

標籤


注釋

包裝單位

1 件數

電氣連接 - 插頭


連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L)



電氣連接

電纜: 0.3 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 4.8 mm; 3 x 0.5 mm² (16 x Ø 0.2 mm)

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x 閥門型號A DIN, 角型; 成型體: TPU; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L)

