


E10820



閥門插頭的連接電纜

VVSAB041--S00,6A03STAH030VAS



應用

特殊的性能

無滲漏

電氣數據

工作電壓 [V]

< 24 AC/DC

過壓保護

是; (VDR)

工作條件

環境溫度 [°C]

-25...90

外殼防護等級

IP 67

機械技術數據

重量 [g]

73.7

尺寸 [mm]

30 x 15 x 39

材質

TPU

成型體材料

TPU

滾花螺母的材料

不鏽鋼(1.4404 / 316L)

顯示器/操作件

顯示

操作

1 x LED, 黃色

E10820



閥門插頭的連接電纜

VVSAB041--S00,6A03STAH030VAS

附件

供貨範圍

螺栓

標籤


注釋

包裝單位

1 件數

電氣連接 - 插頭


連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L)



電氣連接

電纜: 0.6 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 4.8 mm; 3 x 0.5 mm² (16 x Ø 0.2 mm)

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x 閥門型號B工業標準, 角型; 成型體: TPU; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L)

