


# E10824



## 閥門插頭的連接電纜

VSTAH050VAN00,6E02VSAB030--N

停產產品 - 存檔登錄



| 應用      |      |                    |
|---------|------|--------------------|
| 應用      |      | NAMUR              |
| 電氣數據    |      |                    |
| 工作電壓    | [M]  | < 15 DC            |
| 工作條件    |      |                    |
| 環境溫度    | [°C] | -25...90           |
| 外殼防護等級  |      | IP 67              |
| 機械技術數據  |      |                    |
| 尺寸      | [mm] | 30 x 15 x 39       |
| 材質      |      | TPU; PUR           |
| 成型體材料   |      | TPU / PUR          |
| 滾花螺母的材料 |      | 不鏽鋼(1.4404 / 316L) |
| 附件      |      |                    |
| 供貨範圍    |      | 螺栓<br>標籤           |
| 注釋      |      |                    |
| 包裝單位    |      | 1 件數               |



## 閥門插頭的連接電纜

VSTAH050VAN00,6E02VSAB030--N

### 電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: TPU / PUR; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L)



### 電氣連接

電纜: 0.6 m, PVC, 藍色, Ø 5 mm; 2 x 0.5 mm<sup>2</sup>

### 連接



### 電氣連接 - 插座

連接器: 1 x 閥門型號B DIN, 角型; 成型體: TPU / PUR; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L)

