


# E10825



## 閥門插頭的連接電纜

VVSAB030--N00,3E02STAH020VAN

停產產品 - 存檔登錄



### 應用

應用

NAMUR

### 電氣數據

工作電壓

[V]

< 15 DC

### 工作條件

環境溫度

[°C]

-25...90

外殼防護等級

IP 67

### 機械技術數據

尺寸

[mm]

15 x 30 x 39

材質

TPU; PUR

成型體材料

TPU / PUR

滾花螺母的材料

不鏽鋼(1.4404 / 316L)

### 附件

供貨範圍

螺栓

標籤

### 注釋

包裝單位

1 件數

# E10825




## 閥門插頭的連接電纜

VVSAB030--N00,3E02STAH020VAN

### 電氣連接 - 插頭


連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: TPU / PUR; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L)



### 電氣連接

電纜: 0.3 m, PVC, 藍色, Ø 5 mm; 2 x 0.5 mm<sup>2</sup>

### 連接



### 電氣連接 - 插座

連接器: 1 x 閥門型號B工業標準, 角型; 成型體: TPU / PUR; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L)

