

E10828


帶插座連接電纜

ADOGH040MSS0002F04



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：E10915
請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



電氣數據		
工作電壓	[V]	< 250 AC / < 300 DC
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
尺寸	[mm]	15 x 15 x 43
材質		TPU
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的
注釋		
包裝單位		1 件數

E10828



帶插座連接電纜

ADOGH040MSS0002F04

電氣連接


電纜：2 m, PVC, 橘黃色, Ø 5 mm; 照射的; 4 x 0.34 mm² (19 x Ø 0.15 mm)

電氣連接 - 插座

連接器：1 x M12, 直型; 編碼：A; 成型體：TPU; 鎖定：黃銅, 鍍鎳的



連接



芯線顏色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色
WH = 白色