

E10835




適配器插頭

ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: E10411

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



1 O形環

電氣數據

工作電壓	[M]	< 250 AC / < 300 DC
------	-----	---------------------

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67

機械技術數據

安裝螺紋	PG 9
材質	黃銅 鍍鎳的
成型體材料	黃銅, 鍍鎳的

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

E10835



適配器插頭

ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)

電氣連接

電纜: 0.5 m, PVC; 4 x 0.34 mm²

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 成型體: 黃銅, 鍍鎳的



連接

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

芯線顏色:
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色
WH = 白色