


E10847



閥門插頭的連接電纜

VVDAC040--N00,6E02STAH020VAN

停產產品 - 存檔登錄



應用	
應用	NAMUR
電氣數據	
工作電壓 [V]	< 15 DC
工作條件	
環境溫度 [°C]	-25...90
外殼防護等級	IP 67
機械技術數據	
尺寸 [mm]	30 x 15 x 39
材質	TPU; PUR
成型體材料	TPU / PUR
滾花螺母的材料	不鏽鋼(1.4404 / 316L)
附件	
供貨範圍	螺栓
	標籤
注釋	
包裝單位	1 件數




閥門插頭的連接電纜

VVDAC040--N00,6E02STAH020VAN

電氣連接 - 插頭


連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: TPU / PUR; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L)



電氣連接

電纜: 0.6 m, PUR / PVC, 藍色, Ø 5 mm; 2 x 0.5 mm²

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x 閥門型號A DIN, 角型; 成型體: TPU / PUR; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L)

