


E10850



帶插座連接電纜

ADOGA030VAS0005E03

停產產品 - 存檔登錄



應用

特殊的性能	無矽樹脂；鍍金接點
無矽樹脂	是

電氣數據

工作電壓	[V]	< 250 AC
------	-----	----------

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...70
外殼防護等級		IP 67

機械技術數據

尺寸	[mm]	15 x 15 x 42
材質		PVC
成型體材料		PVC
滾花螺母的材料		不鏽鋼(1.4404 / 316L)

注釋

包裝單位		1 件數
------	--	------

E10850



帶插座連接電纜

ADOGA030VAS0005E03

電氣連接


電纜: 5 m, PVC, 黃色, Ø 5 mm; 3 x 0.38 mm² (19 x Ø 0.16 mm)

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x 1/2", 直型; 編碼: C; 成型體: PVC; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點: 鍍金的



連接



GN = 芯線顏色 : 綠色
RD/BK = 紅色/黑色
RD/WH = 紅色/白色