


E10852



帶插座連接電纜

ADOGA040VAS0005E04

停產產品 - 存檔登錄



應用

特殊的性能	無矽樹脂；鍍金接點
無矽樹脂	是

電氣數據

工作電壓	[V]	< 250 AC
------	-----	----------

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...70
外殼防護等級		IP 67

機械技術數據

尺寸	[mm]	15 x 15 x 42
材質		PVC
成型體材料		PVC
滾花螺母的材料		不鏽鋼(1.4404 / 316L)

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

E10852



帶插座連接電纜


ADOGA040VAS0005E04

電氣連接


電纜： 5 m, PVC, 橘黃色, Ø 5 mm; 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器： 1 x 1/2", 直型；編碼： C；成型體： PVC；鎖定： 不鏽鋼(1.4404 / 316L)；觸頭 接點： 鍍金的



連接



BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色
WH = 白色