


E10853



帶插頭連接電纜

ASTAH050VAN00,6A02

停產產品 - 存檔登錄



應用		
應用		NAMUR
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 15 DC
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
尺寸	[mm]	39 x 30 x 15
材質		TPU
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		不鏽鋼(1.4404 / 316L)
注釋		
包裝單位		1 件數

E10853



帶插頭連接電纜


ASTAH050VAN00,6A02

電氣連接

電纜: 0.6 m, PVC, 藍色, Ø 5.5 mm; 2 x 0.5 mm² (16 x Ø 0.2 mm)

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 旋緊扭矩: 0.5 Nm



連接

1 WH

2 BK