

E10854

帶插座連接電纜


ADOAH043MSS0002H04



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：EVC007

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



應用

特殊的性能	無滷素
-------	-----

電氣數據

工作電壓	[M]	10...30 DC
------	-----	------------

輸出

電氣設計	PNP
------	-----

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...90
------	------	----------

外殼防護等級	IP 67
--------	-------

機械技術數據

尺寸	[mm]	27 x 15 x 39
----	------	--------------

材質	TPU 透明的
----	---------

成型體材料	TPU, 透明的
-------	----------

滾花螺母的材料	黃銅, 鍍鎳的
---------	---------

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	2 x LED, 黃色
----	------	-------------

	操作	1 x LED, 綠色
--	----	-------------

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

E10854



帶插座連接電纜

ADOAH043MSS0002H04

電氣連接


電纜：2 m, PUR, 無滷素，黑色， Ø 4.8 mm; 4 x 0.25 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器：1 x M12, 角型；編碼：A; 成型體：TPU, 透明的；鎖定：黃銅，鍍鎳的



連接



芯線顏色：

BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
WH =	白色