


# E10866



帶插座連接電纜

ADOAH030MSS0005E03



| 電氣數據    |      |                     |
|---------|------|---------------------|
| 工作電壓    | [M]  | < 250 AC / < 300 DC |
| 工作條件    |      |                     |
| 環境溫度    | [°C] | -25...90            |
| 外殼防護等級  |      | IP 67               |
| 機械技術數據  |      |                     |
| 重量      | [g]  | 200                 |
| 尺寸      | [mm] | 27 x 15 x 39        |
| 材質      |      | TPU                 |
| 成型體材料   |      | TPU                 |
| 滾花螺母的材料 |      | 黃銅，鍍鎳的              |
| 注釋      |      |                     |
| 包裝單位    |      | 1 件數                |

# E10866



## 帶插座連接電纜


ADOAH030MSS0005E03

### 電氣連接


電纜：5 m, PVC, 橘黃色, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0.16 mm ) / AWG 22

### 電氣連接 - 插座

連接器：1 x M12, 角型; 編碼：C; 成型體：TPU; 鎖定：黃銅, 鍍鎳的; 旋緊扭矩：0.5 Nm



### 連接



BK = 黑色  
BU = 藍色  
GN/YE = 綠色/黃色

芯線顏色：