


# E10868

帶插座連接電纜

ADOGH030MSS0005E03



## 電氣數據

工作電壓	[V]	< 250 AC / < 300 DC
------	-----	---------------------

## 工作條件

環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67

## 機械技術數據

重量	[g]	198.3
尺寸	[mm]	15 x 15 x 43
材質		TPU
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		黃銅, 鍍鎳的

## 注釋

包裝單位		1 件數
------	--	------

# E10868



帶插座連接電纜

ADOGH030MSS0005E03

## 電氣連接


電纜: 5 m, PVC, 橘黃色, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0.16 mm) / AWG 22

## 電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: C; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 旋緊扭矩: 0.5 Nm



## 連接



芯線顏色:  
BK = 黑色  
BU = 藍色  
GN/YE = 綠色/黃色