

E10869

帶插座連接電纜


ADOAH043MSS0002H04



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：EVC007

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



應用

特殊的性能

無滷素

電氣數據

工作電壓

[M]

10...30 DC

輸出

電氣設計

PNP

工作條件

環境溫度

[°C]

-25...90

外殼防護等級

IP 67

機械技術數據

尺寸

[mm]

27 x 15 x 39

材質

TPU

成型體材料

TPU

滾花螺母的材料

黃銅，防黏性的

顯示器/操作件

顯示

開關狀態

2 x LED, 黃色

操作

1 x LED, 綠色

注釋

包裝單位

1 件數

E10869



帶插座連接電纜

ADOAH043MSS0002H04

電氣連接


電纜: 2 m, PUR, 無滷素, 黑色; 照射的; 4 x 0.34 mm² (19 x Ø 0.15 mm)

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 防黏性的



連接



芯線顏色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色
WH = 白色