


# E10870



帶插座連接電纜

ADOAH043MSS0005H04

停產產品 - 存檔登錄



## 應用

特殊的性能 無滷素

## 電氣數據

工作電壓 [M] 10...30 DC

## 輸出

電氣設計 PNP

## 工作條件

環境溫度 [°C] -25...90

外殼防護等級 IP 67

## 機械技術數據

尺寸 [mm] 27 x 15 x 39

材質 TPU

成型體材料 TPU

滾花螺母的材料 黃銅, 防黏性的

## 顯示器/操作件

顯示 開關狀態 2 x LED, 黃色

操作 1 x LED, 綠色

## 注釋

包裝單位 1 件數

# E10870



帶插座連接電纜

ADOAH043MSS0005H04

## 電氣連接


電纜: 5 m, PUR, 無滷素; 照射的; 4 x 0.34 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0.15 mm)

## 電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 防黏性的



## 連接



芯線顏色:  
BK = 黑色  
BN = 棕色  
BU = 藍色  
WH = 白色