


E10871

帶插座連接電纜

ADOAH043MSS0010H04



停產產品 - 存檔登錄



應用

特殊的性能

無滷素

電氣數據

工作電壓

[V]

10...30 DC

輸出

電氣設計

PNP

工作條件

環境溫度

[°C]

-25...90

外殼防護等級

IP 67

機械技術數據

尺寸

[mm]

27 x 15 x 39

材質

TPU

成型體材料

TPU

滾花螺母的材料

黃銅, 防黏性的

顯示器/操作件

顯示

開關狀態

2 x LED, 黃色

操作

1 x LED, 綠色

注釋

包裝單位

1 件數

E10871



帶插座連接電纜

ADOAH043MSS0010H04

電氣連接


電纜：10 m, PUR, 無滷素；照射的；4 x 0.34 mm² (19 x Ø 0.15 mm)

電氣連接 - 插座

連接器：1 x M12, 角型；編碼：A; 成型體：TPU; 鎖定：黃銅, 防黏性的



連接



芯線顏色：

BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
WH =	白色