


E10877



連接電纜

VDOAH043MSS0005I04STGH040MSS

停產產品 - 存檔登錄



應用		
特殊的性能	無滷素	
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...30 DC
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級	IP 67	
機械技術數據		
材質	TPU	
成型體材料	TPU	
滾花螺母的材料	黃銅，鍍鎳的	
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	2 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
注釋		
包裝單位	1 件數	

E10877



連接電纜

VDOAH043MSS0005I04STGH040MSS

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 旋緊扭矩: 0.5 Nm



電氣連接

電纜: 5 m, PUR, 無鹵素; 照射的; 4 x 0.34 mm² (19 x Ø 0.15 mm)

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 旋緊扭矩: 0.5 Nm

