

E10914

帶插座連接電纜



ADOAH043SCS0010I04



停產產品 - 存檔登錄

替代產品: EVW009

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



應用

特殊的性能

無矽樹脂；無滷素；鍍金接點

無矽樹脂

是

電氣數據

工作電壓

[V]

10...30 DC

當前負載總數最大值

[A]

4

輸出

電氣設計

PNP

工作條件

環境溫度

[°C]

-25...90

外殼防護等級

IP 68

機械技術數據

尺寸

[mm]

27 x 15 x 39

材質

TPU 透明的

成型體材料

TPU, 透明的

滾花螺母的材料

黃銅, 防黏性的

顯示器/操作件

顯示

開關狀態

2 x LED, 黃色

操作

1 x LED, 綠色

E10914



帶插座連接電纜

ADOAH043SCS0010I04

注釋

包裝單位

1 件數

電氣連接


電纜：10 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 4.8 mm; 照射的; 4 x 0.34 mm²

電氣連接 - 插座

連接器：1 x M12, 角型; 編碼：A; 成型體：TPU, 透明的; 鎖定：黃銅, 防黏性的; 觸頭 接點：鍍金的; 旋緊扭矩：0.5 Nm



連接



BK =

BN =

BU =

WH =

芯線顏色：

黑色

棕色

藍色

白色