

E10923




連接電纜

VDOAF030MSS00,3H03STGF030MSS

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: E11324

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



應用

特殊的性能	無滷素
-------	-----

電氣數據

工作電壓	[M]	10...30 DC
防護等級		III

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67

機械技術數據

材質	TPU
成型體材料	TPU
滾花螺母的材料	黃銅，鍍鎳的

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

E10923




連接電纜

VDOAF030MSS00,3H03STGF030MSS

電氣連接 - 插頭


連接器: 1 x M8, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的



電氣連接

電纜: 0.3 m, TPU, 無滷素; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M8, 角型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的

