


E10925



連接電纜

VDOGG030--S0001H03STGF030MSS

停產產品 - 存檔登錄



應用

特殊的性能	無滲素
-------	-----

電氣數據

工作電壓	[V]	10...55 DC
防護等級		III

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 65

機械技術數據


材質	TPU
成型體材料	TPU
滾花螺母的材料	黃銅，鍍鎳的

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接 - 插頭

連接器：1 x M8, 直型；編碼：A；成型體：TPU；鎖定：黃銅，鍍鎳的



E10925




連接電纜

VDOGG030--S0001H03STGF030MSS

電氣連接

電纜: 1 m, 無滷素; 3 x 0.34 mm²

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M8, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的

